品番: EA123AE-3E

品名:2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)



販売価格	<b>4,830円</b> (税抜) / 5,313円(税込)				
カタログ価 格	4,830円(税抜)/5,313円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/19 07:47現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1047ページ				





### 仕様

メーカー	栗田製作所	型番	AG50LP
使用圧力	0.7MPa	穴径	2mm
エアー量	135L/min	ノズル長	200mm
本体材質	アルミダイカスト	ホース取付ねじ	G1/4"

### エアー流量調整付

# プラグ付

プラグを取った際、本体G1/8メネジ

## 【エアー流量調整方法】

- 1.購入時にエアーガンにロングノズル取り付けた状態です。
- 2.ノズル部のローレット部を緩めていくとノズル本体とノズルパイプ部に分解できます。
- 3.ノズルパイプ部を再度締め込みますと少しずつエアが出始めます。
- 4.エア噴出がちょうどよいところでリング部品をノズルパイプ部にねじ込んで使用します。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.