

品番 : EA123AE-6

品名 : 2.0mm穴 エアーブローガン(5mフ<sup>°</sup> ラグ・スフ<sup>°</sup> リング付ホース)



販売価格	7,960円(税抜) / 8,756円(税込)		
カタログ価格	7,960円(税抜) / 8,756円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/25 15:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1007ページ		



#### 仕様

メーカー	栗田製作所	型番	GT50L
穴径	2mm	ノズル長	28mm
エアー量	145L/min	ノズル取付ねじ	G1/8"
ホースサイズ	8×5mm	ホース全長	5m
使用範囲	2.0m	常用圧力	0.7MPa
吊下げ重量	200g	材質	本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) ノズル:真鍮・銅パイプ(クロムメッキ) ホース:ウレタン樹脂

レバー付き

プラグ付き

吊り下げ用

エアーフロー調整付き

ノズルのローレット部を締めるとエア流量が多くなり、緩めると少なくなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

