

品番 : EA123AE-8

品名 : 2.0穴x300mm イア-ブローガン(流量調整付・STEM付)



販売価格	5,550円(税抜) / 6,105円(税込)		
カタログ価格	5,550円(税抜) / 6,105円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/19 04:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



仕様

メーカー	栗田製作所	型番	GT50L
穴径	3mm	使用圧力	0.7MPa
エアー量	135L/min	タケノコ径	8.5mm
本体材質	アルミダイカスト	ノズル長	300mm
ノズル取付ねじ	G1/8"		
エアー流量調整付 ノズルのローレット部を閉めればエアー流量が多くなり緩めると少なくなります。			
吊り下げ用			

代替品

	品番	EA123AE-14
	コメント	吊下げ式ではありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.