

品番：EA123AM-23

品名：エア・ブローガン(5倍増量ノズル・8.7mmステム付)



販売価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
カタログ価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/13 09:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1006ページ		



仕様

メーカー	栗田製作所	型番	AG45L
使用圧力	0.7MPa	ノズル口径	3.0mm
噴出口径	12mm	ノズル長	58mm
エア量	840L/min	取付ねじ	G1/8"
タケノコ径	8.7mm	推奨ホース内径	7.5~8mm
材質	本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) ノズル:真鍮(クロムメッキ)		
レバー付き			
横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル			
通常ノズルに比べて約5倍の風量が得られます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.