

品番：EA123BE-1

品名：2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)



販売価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
カタログ価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/20 23:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1008ページ		



仕様

用途	切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	1.5MPa	使用圧力	1.0MPa
穴径	2mm	ノズル長	22mm
ノズル取付ねじ	G1/8"	エアー量	145L/min(0.5MPa)
使用温度範囲	0~60℃	材質	本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
重量	251g		

本体に流量調整器を内蔵のため、手で任意の噴出空気量に調整できます。

ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。

長時間使用しても疲れにくい引金式です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.