

品番：EA123BE-2

品名：3.0穴x100mm エアーブローガン(流量調節付)



販売価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
カタログ価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/21 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1008ページ		



#### 仕様

用途	切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	1.5MPa	使用圧力	1.0MPa
穴径	3mm	ノズル長	100mm
ノズル取付ねじ	G1/8"	エアー量	280L/min(0.5MPa)
使用温度範囲	0~60℃	材質	本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
重量	275g		

本体に流量調整器を内蔵のため、手で任意の噴出空気量に調整できます。

ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。

長時間使用しても疲れにくい引金式です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.