

品番：EA123BG-14

品名：3.0穴x100mm エアークローガン(4.0mウレタンホース付)



販売価格	5,870円(税抜) / 6,457円(税込)		
カタログ価格	5,870円(税抜) / 6,457円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/05/20 04:36現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1064ページ		



#### 仕様

使用圧力	1.0MPa	ノズル穴径	3.0mm
ノズル長	100mm	エア一量	280L/min
エア一流量調整	有	サイズ	ホース: 5(内径)x8(外径)mm
使用範囲	4m	材質	本体:アルミダイカスト ホース:ウレタン
ノズル取付ねじ	G1/8"	ホース取付ねじ	G1/4"
プラグ付			
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.