

品番：EA123BG-16

品名：3.0穴x100mm エア-ブローガン(6.0m ウレタンホース付)



販売価格	7,020円(税抜)／7,722円(税込)			
カタログ価格	7,020円(税抜)／7,722円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/04 11:49現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	1049ページ			



仕様

使用圧力	1.0MPa	ノズル穴径	3.0mm
ノズル長	100mm	エア-量	280L/min
エア-流量調整	有	サイズ	ホース: 5(内径)x8(外径)mm
使用範囲	6m	ノズル取付ねじ	G1/8"
ホース取付ねじ	G1/4"		
プラグ付			
材質	本体:アルミダイカスト ホース:ウレタン		
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スィベル金具付によりホースのねじれを防止します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.