品番: EA123BG-2

品名: 2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)



販売価格	5,640円 (税抜)/ 6,204円(税込)				
カタログ価 格	5,640円(税抜)/6,204円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/05 23:12現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	1049ページ				





仕様

最大使用圧力	1.0MPa	ノズル穴径	2.0mm			
ノズル長	22mm	エアー量	145L/min			
エアー流量調整の有無	有	サイズ	ホース:5mm×8mm			
材質	本体:アルミダイカスト ホース:ウレタン	備考	使用範囲:2m			
プラグ付						
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。						
ノズル接続ねじ	G(PT)1/8¥"	ホース接続ねじ	G(PT)1/4¥"			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.