

品番 : EA123BG-2

品名 : 2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)



販売価格	5,920円(税抜) / 6,512円(税込)		
カタログ価格	5,920円(税抜) / 6,512円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/04 20:10現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1008ページ		



仕様

最大使用圧力	1.0MPa	ノズル穴径	2.0mm
ノズル長	22mm	エアーリア	145L/min
エアーリア流量調整の有無	有	サイズ	ホース: 5mm×8mm
材質	本体: アルミダイカスト ホース: ウレタン	備考	使用範囲: 2m

プラグ付

空気量調節付ダスターで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。

ノズル接続ねじ	G(PT)1/8"'	ホース接続ねじ	G(PT)1/4"'
---------	------------	---------	------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.