品番: EA123BG-4

品名: 2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)



販売価格	<b>5,990円</b> (税抜)/ 6,589円(税込)				
カタログ価 格	5,990円(税抜)/6,589円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/05 19:09現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	1049ページ				





## 仕様

最大使用圧力	1.0MPa	ノズル穴径	2.0mm		
ノズル長	22mm	エア一量	145L/min		
エアー流量調整	有	サイズ	ホース:5(内径)×8(外径)mm		
使用範囲	4m				
プラグ付					
材質	本体:アルミダイカスト ホース:ウレタン				
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。					
ノズル接続ねじ	G(PT)1/8¥"	ホース接続ねじ	G(PT)1/4¥"		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.