

品番 : EA123BG-4

品名 : 2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 6,290円(税抜) / 6,919円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,290円(税抜) / 6,919円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/02/04 18:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1008ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|--------|--------|-----------------------|
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | ノズル穴径 | 2.0mm |
| ノズル長 | 22mm | エアーライン | 145L/min |
| エアーライン調整 | 有 | サイズ | ホース: 5(内径) x 8(外径) mm |
| 使用範囲 | 4m | | |

プラグ付

| | | | |
|---|---------------------------|---------|---------------|
| 材質 | 本体: アルミダイカスト ホース: ウレタン | | |
| 空気量調節付ダスターで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 | | | |
| ノズル接続ねじ | G(PT)1/8"inch | ホース接続ねじ | G(PT)1/4"inch |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.