

品番：EA123BG-6

品名：2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付)



販売価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)		
カタログ価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/27 03:35現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1008ページ		



#### 仕様

最大使用圧力	1.0MPa	ノズル穴径	2.0mm
ノズル長	22mm	エア一量	145L/min
エア一流量調整	有	サイズ	ホース:5(内径)×8(外径)mm
使用範囲	6m		
プラグ付			
材質	本体:アルミダイカスト ホース:ウレタン		
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。			
ノズル接続ねじ	G(PT)1/8"	ホース接続ねじ	G(PT)1/4"

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.