

品番：EA123CG-18

品名：10-700kPa デジタルタイヤゲージ



販売価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/05/13 00:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0303ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.1228
測定範囲	10～700kPa	最小目盛(kPa)	1
サイズ	77(W)×32(D)×135(H)mm	重量	127g
電源	単4電池×2本(別売)	用途	乗用車・バイク
材質	スチール・ラバー		

定期的に空気圧を測定！
エアーゲージ精度:1.0%FS
バックライト付液晶ディスプレイ採用(電池残量表示付)
減圧・リセットボタン付
オートパワーオフ機能付
デジタル表示で空気圧が見やすいです。
360°ヘッド回転。バルブの位置を気にせず使用可能
ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護
空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に！
タイヤの空気圧不足は、パンクやバーストの原因になり、大変危険です。また、ブレーキの利きが悪くなったり燃費の悪化、タイヤの寿命にも影

響します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.