

品番：EA123CH-11A

品名：60- 600kPa タイヤゲージ&チャック



販売価格	36,100円(税抜)／ 39,710円(税込)		
カタログ価格	36,100円(税抜)／39,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/13 01:54現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

測定範囲(kPa)	60～600	最小目盛(kPa)	10
用途	乗用車	ホース長	500mm
重量	665g	一次側接続口	カブラソケット
サイズ(mm)	102×93×730mm	チャック側接続ねじ	メネジG1/4
替チャック	EA123CH-101	最小目盛	10kPa
測定精度	±10kPa		
小型タイヤ用			
ソケットチャックは手離し作業が可能です。			
1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。			
暗闇でも見える蓄光目盛			

代替品

	品番 EA123CH-11B コメント 変更点:レバー部改良
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.