

品番：EA123CH-12B

品名：120-1200kPa タイヤゲージ & チャック(トラック・バス用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 38,600円(税抜) / 42,460円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 38,600円(税抜) / 42,460円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/07/08 09:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0299ページ                      |      |   |



高精度・高品質



1台3役! 測・充・排



暗闇で光る蓄光板



測定・充てん・排気の1台3役!  
信頼の日本製により高精度・高品質

### 仕様

|           |                       |        |                           |
|-----------|-----------------------|--------|---------------------------|
| メーカー      | 旭産業                   | 型番     | AGE-1200R-F48             |
| 商品名       | ゲージボタルEX1200          | 用途     | 乗用車・バン・トラック・バスのタイヤ空気圧の管理に |
| 適合車種      | 乗用車・バン・中型トラック・トラック・バス | 適応タイヤ  | シングルタイヤ                   |
| 測定範囲      | 120~1200kPa           | 最小目盛   | 20kPa                     |
| 測定精度      | ±20kPa                | ホース長   | 500mm                     |
| チャック全長    | 95mm                  | 一次側接続口 | エアープラグ                    |
| チャック側接続ねじ | メネジG1/4               | チャック先端 | シングルチャック(ワンタッチ仕様)         |
| サイズ       | (W)102×(H)93×(L)735mm | 重量     | 665g                      |

ソケットチャックはバルブをロックできる爪が付いているため手離し作業が可能です。

ソケットチャックの先端がφ16.5mmと細く幅広い車種に対応可能。

グリップとレバーの距離を短縮する事で女性でも握りやすく、長時間作業でも疲れにくい曲がりロングレバー

内部機能の改良により空気充てん時のレバーを握る力が従来品比で60%軽減され、腱鞘炎の防止にも。

文字サイズを見直し50kpaごとの目盛位置に○印と△形状にする事で指針が判断しやすくなりました。

蓄光目盛板を従来の薄緑色からより白色になって見やすくなりました。

ホース両端に360°回転する継手を使用したねじれ解消ホースで操作性向上。

※バルブステム長さが9mm以下のバルブはご使用できない場合があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.