

品番：EA123CH-13


品名：120-1200kPa タイヤゲージ & チャック(小型・中型トラック)



販売価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
カタログ価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/08 09:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0299ページ		



高精度・高品質



1台3役! 測・充・排



暗闇で光る着光板



測定・充てん・排気の1台3役!
信頼の日本製により高精度・高品質

仕様

メーカー	旭産業	型番	AGE-1200R-870
商品名	ゲージボタルEX1200	用途	中型トラックのタイヤ空気圧の管理に
適合車種	乗用車、小型・中型トラック	適応タイヤ	シングルタイヤ・ダブルタイヤ
測定範囲	120~1200kPa	最小目盛	20kPa
測定精度	±20kPa	ホース長	500mm
チャック全長	165mm	一次側接続口	エアープラグ
チャック側接続ねじ	メネジG1/4	チャック先端	小口径ダブルチャック
サイズ	(W)102×(H)93×(L)850mm	重量	670g

乗用車～中型車以下のダブルタイヤにも使用できます。

先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。

グリップとレバーの距離を短縮する事で女性でも握りやすく、長時間作業でも疲れにくい曲がりロングレバー

内部機能の改良により空気充てん時のレバーを握る力が従来品比で60%軽減され、腱鞘炎の防止にも。

文字サイズを見直し50kpaごとの目盛位置に○印と△形状にする事で指針が判断しやすくなりました。

光が少ない場所でも正確に目盛を読むことができる蓄光目盛板を採用しました。

ホース両端に360°回転する継手を使用したねじれ解消ホースで操作性向上。

手持ち保持型なのでダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に使用する際はしっかりと押し付け、外輪(外側タイヤ)の場合は引き付けを確実に行ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.