品番: EA123CH-17

品名:120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(トラック・バス用)



販売価格	76,600円 (税抜)/ 84,260円(税込)				
カタログ価 格	76,600円(税抜)/84,260円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/19 01:38現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0302ページ				



















測定・充てん・排気の1台3役! 信頼の日本製により高精度・高品質

仕様

メーカー	旭産業	型番	AGE-SHFR
商品名	ゲージボタルEX1200	用途	トラック・バスのタイヤ空気圧の管理に
適合車種	トラック・バス	適応タイヤ	ダブルタイヤ
測定範囲	120~1200kPa	最小目盛	20kPa
測定精度	±20kPa	ホース長	1500mm
チャック全長	内側用:330mm 外側用:275mm	一次側接続口	エアープラグ
チャック側接続ねじ	メネジG1/4	チャック先端	シングルチャック(ワンタッチ仕様)
サイズ	(W)102×(H)93×(L)2080mm	重量	1165g

1.5mホースで大型車のタイヤから距離がとれて安心。

ソケットチャックはバルブをロックできる爪が付いているため手離し作業が可能です。

2種類のチャックでダブルタイヤの内側と外側の両方に対応します。 ※チャックはカプラー方式でワンタッチ交換。

グリップとレバーの距離を短縮する事で女性でも握りやすく、長時間作業でも疲れにくい曲がりロングレバー

内部機能の改良により空気充てん時のレバーを握る力が従来品比で60%軽減され、腱鞘炎の防止にも。

文字サイズを見直し50kpaごとの目盛位置に○印と△形状にする事で指針が判断しやすくなりました。

光が少ない場所でも正確に目盛を読むことができる蓄光目盛板を採用しました。

ホース両端に360°回転する継手を使用したねじれ解消ホースで操作性向上。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.