品番: EA123KD-1

品名:エアーガン



販売価格	1,830円 (税抜)/ 2,013円(税込)				
カタログ価 格	1,830円(税抜)/2,013円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/02 20:35現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	1050ページ				







用途によってノズルの使い分けが可能です

仕様

使用圧力	0.6MPa	ホース取付ねじ	Rc1/4"
ノズル取付ねじ	G1/8"	本体	POM製
ノズル材質	スチール	重量	149g

〈アジャスタブルノズル仕様〉

·エアー量:385L/min

·穴径:2.5mm

〈110mmノズル仕様〉

·エアー量:712L/min

·穴径:4.0mm

アジャスタブルノズルは先端を回す事でエアー流量調整ができます。

プラグ付

代替品



品番 EA123KD-1A

コメント 変更点:引き金部分の色(赤→青)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.