

品番：EA123KD-1

品名：エアーガン



販売価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
カタログ価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 14:05現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



用途によってノズルの使い分けが可能です

仕様

使用圧力	0.6MPa	ホース取付ねじ	Rc1/4"
ノズル取付ねじ	G1/8"	本体	POM製
ノズル材質	スチール	重量	149g
〈アジャスタブルノズル仕様〉 ・エアーク量: 385L/min ・穴径: 2.5mm			
〈110mmノズル仕様〉 ・エアーク量: 712L/min ・穴径: 4.0mm			
アジャスタブルノズルは先端を回す事でエアーク流量調整ができます。			
プラグ付			

代替品

	品番 EA123KD-1A コメント 変更点: 引き金部分の色(赤→青)
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.