


品番：EA123VA-2

品名：コーキングガン(エア-式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,640円(税抜) / 7,304円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,640円(税抜) / 7,304円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/04/11 15:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1003ページ | | |



摩擦に強いアルミボディ

仕様

| | | | |
|------|------------|--------|------------|
| 筒サイズ | φ50×210mm | 全長 | 275mm |
| 重量 | 1.12kg | 吸入口 | Rc(PT)1/4" |
| 使用圧力 | 0.2~0.4MPa | エア-消費量 | 0~115L/min |

シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に

| | | | |
|----|-----|--|--|
| 材質 | アルミ | | |
|----|-----|--|--|

摩擦に強いアルミボディ

プラグ付

代替品



品番 EA123VA-2A
コメント 変更点:先端キャップ内穴径

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

