

品番：EA123VA-5

品名：コーキングガン(エア-式)



販売価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
カタログ価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/04 12:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1003ページ		



圧力調整と吹き付け距離の調整が可能で、ビード状・スプレー状・コーティング状の吹き付けパターンを調整できます

#### 仕様

筒サイズ	φ50×235mm	全長	380mm
重量	1050g	吸入口	Rc(PT)1/4"
使用圧力	0.41~0.62MPa	エア-消費量	100L/min
振動値(3軸合成値)	2.5m/s <sup>2</sup>	騒音値	70dB
材質	アルミ	容量	400ml (310mlカートリッジに使用可能)
ノズル先端径	4mm	シリコンカートリッジ用ノズル先端径	1.5mm

隙間や目地、ひび割れの充填に

プラグ付

圧力調整と吹き付け距離の調整が可能で、ビード状・スプレー状・コーティング状の吹き付けパターンを調整できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.