

品番：EA124B-2

品名：6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)



販売価格	42,200円(税抜) / 46,420円(税込)		
カタログ価格	42,200円(税抜) / 46,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 07:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1013ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	UCS-302A
ホース長	1次ホース:2m 2次ホース:28m	ホース径	内径:6.5mm 外径:10mm
使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)	ホース材質	編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン
取付金具(一次側)	1/4プラグカップラ	取付金具(二次側)	1/4ロータリーナットカップラ
サイズ	(W)348×(D)369×(H)398mm	重量	8.7kg
ホースのよじれ、からみを防ぐロータリーカップラー			
ホースのたるみ防止用ブレーキクリップ付き			
アルミダイキャスト製一次側ホース収納ラック			
回転台付のためホースの引出し方向を自由に変更できます			
巻き取りやすい大型ハンドル			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.