

品番：EA124BC

品名：6.5mmx30m エアーホースリール



販売価格	46,300円(税抜)／ 50,930円(税込)			
カタログ価格	46,300円(税抜)／ 50,930円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 19:14現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	1054ページ			



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	AH-30
用途	コンプレッサーから離れた場所でエアー工具を使用できます	使用圧力	1.5MPa
ホース径	内径:6.5mm 外径:10mm	ホース長	30m
ホース材質	編糸補強1Bブレード入ポリウレタン	取付金具(一次側)	20型プラグ
取付金具(二次側)	20型ソケット×2個	サイズ	(W)315×(D)230×(H)380mm
重量	5.4kg		
本体にロータリー機構を内蔵しているので工具をつけたまま自由に移動できます。			
エアー圧がひと目で分かる圧力メーター付きです。			

代替品

	品番	EA124BH-1A
	コメント	2次側ソケット1個、仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.