

品番：EA124BH-14

品名：8.5mmx30m エアーホースリール



販売価格	40,500円(税抜) / 44,550円(税込)		
カタログ価格	40,500円(税抜) / 44,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/15 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LC-330
用途	コンプレッサーから離れた場所でエアー工具を使用できます	使用圧力	1.0Mpa(10kgf/cm <sup>2</sup> )
ホース径	内径:8.5mm 外径:16.0mm	ホース長	1次ホース:1m 2次ホース:30m
ホース材質	ビニロン編糸補強塩化ビニール	取付ねじ	本体一次側:R1/4" 本体二次側:G1/4"
取付金具(一次側)	20型プラグ	取付金具(二次側)	20型ソケットカプラ
サイズ	(W)260×(D)240×(H)410mm	重量	9.5kg

一次側ホースはドラムの中心部に収納できます。

エアー作業をしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。

#### 代替品



品番 EA124BH-13  
コメント 仕様確認してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.