

品番：EA124BJ-13A

品名：8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)



販売価格	61,600円(税抜)／ 67,760円(税込)		
カタログ価格	61,600円(税抜)／67,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/20 01:30現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	SHR-35SA
内径×外径	8×12	ホース長(一次側)	1m
ホース長(二次側)	15m	使用圧力	1.4MPa
取付ねじ	一次側:R (PT) 3/8” 二次側:Rc (PT) 3/8”	重量	6.5kg (本体のみ)
ホース材質	耐スパッタ 外層:PVC 内層:PU	ホースカラー	ブラック
本体サイズ	408×384×173mm		
ラチェット式			
耐スパッター仕様のホース(濃紺色)になります。			
巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様			
長尺リールをお探しの方におすすめです			
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。			
メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様			

代替品

	品番 EA124BJ-13C コメント 変更点:本体デザイン
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.