

品番：EA124BJ-21

品名：6.5mmx20m エアーホースリール(導電性)



販売価格	97,800円(税抜) / 107,580円(税込)		
カタログ価格	97,800円(税抜) / 107,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/20 12:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1068ページ		



仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	SHR-20EA
内径×外径	6.5×10mm	ホース長	20m
使用圧力	1.4MPa	一次側取付金具	R1/4"
二次側取付金具	G1/4"	サイズ	384×183×403(H)mm
重量	7.2kg	ホース材質	導電性エアーホース

ラチェット式

圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール

導電性に優れたホースが流れるエアの帯電を防ぎ、ホコリなどの付着を軽減します。

発泡スチロールの製造工場などに導入されています。

樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消

導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。

劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。

金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.