

品番：EA124BJ-5

品名：6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)



販売価格	21,300円(税抜)／23,430円(税込)		
カタログ価格	21,300円(税抜)／23,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/05 15:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	SHS-210A
使用流体	エア	リール設置場所	屋内
使用ホース	ポリウレタンホース	ホースカラー	オレンジ
ホース長	一次側(入力側):0.8m 二次側(出力側):10.0m	ホース径	内径:6.5mm 外径:10mm
常用圧力	1.4MPa	取付ねじ	一次側(入力側):R1/4” 二次側(出力側):G1/4” (カプラーソケット付)
サイズ	290×152×314(H)mm	重量	3.5kg
ロック機構	ラチェット式	付属品	・取付ベース板×1 ・十字穴付きナベ小ねじ(M6×20)×4 ・スプリングワッシャー&ナット(M6)×4 ・スプリングワッシャー&蝶ナット(M6)×1 ・エアカプラ×1

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール

<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様>

ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができるメーカー独自の機能

<耐久性向上!SUSプロテクター>

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。

耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。ホースの出し入れが容易にできる!

劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。金属カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫!

天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.