

品番：EA124BK-10

品名：10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)



販売価格	73,100円(税抜)／80,410円(税込)		
カタログ価格	73,100円(税抜)／80,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/05 18:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	ALU-134
メーカー商品名	エアーマックL	用途	天井に取付けてエアー工具を使用できます
常用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)	ホース径	内径:10mm 外径:14mm
ホース長	13m	ホース仕様	標準ウレタンホース
ホース材質	編糸補強1Bブレード入りポリウレタン	取付金具(一次側)	1/2プラグ
取付金具(二次側)	1/2ワンタッチナットカバー(ロック付)	一次側接続部(本体)	雄ネジ(G3/8")
サイズ	φ336×135mm	重量	8.5kg
付属品	一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカバー1/2"付		

高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型
ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー
建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き
巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。
ホース引き出し用ヒモ付き(2m)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.