


品番 : EA124BK-11

品名 : 10mmx20m エアー ホースリール(自動巻取)



販売価格	89,600円(税抜)／98,560円(税込)		
カタログ価格	89,600円(税抜)／98,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	AXU-204
メーカー商品名	エヤーマックXL	用途	天井に取付けてエアーツールを使用できます
使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)	ホース径	内径:10mm 外径:14mm
ホース長	20m	ホース仕様	標準ウレタンホース
ホース材質	編糸補強1Bブレード入りポリウレタン	取付金具(一次側)	1/2プラグ
取付金具(二次側)	1/2ワントゥチナットカプラ(ロック付)	一次側接続部(本体)	雄ネジ(G3/8")
サイズ	336×181×437(H) mm	重量	10.5kg
付属品	一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付		

ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー

建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き

巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。

ホース引き出し用ヒモ付き(2m)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.