


品番：EA124BK-26

品名：6.5mmx10m エアホースリール(自動巻取/ブレーキ付)



販売価格	44,400円(税抜)／ 48,840円(税込)		
カタログ価格	44,400円(税抜)／48,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/19 05:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	ADS II -B102
メーカー商品名	エヤーマックII	用途	天井や壁面に取付けてエアーツールを使用できます
仕様	ブレーキ付	使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)
ホース径	(内径)6.5mm×(外径)10mm	ホース長	10m
ホース仕様	ソフトホース	ホース材質	編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
一次側取付金具	3/8プラグ	二次側取付金具	1/4ワンタッチロック付カブラ
サイズ	312(W)×121(D)×388(H)mm	重量	4.7kg
付属品	一次側ホース(1m)、一次側ホース取付 金具3/8”袋ナットジョイント、一次側 ホースプラグカブラ3/8”付	材質	編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
巻きグセ、跳ね上がりの少ないソフトホースを採用。			
ホースが床にはわない為、フロアがススキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。			
食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に最適です。			
ホース引き出し用ヒモ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.