

品番：EA124BK-46

品名：6.5mmx10m エアホースリール(自動巻取/難燃性)



販売価格	39,900円(税抜) / 43,890円(税込)		
カタログ価格	39,900円(税抜) / 43,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/09 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1012ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	ADT-102
メーカー商品名	エアーマックM	用途	天井に取付けてエア工具を使用できます
使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)	ホース径	内径:6.5mm 外径:10mm
ホース長	10m	ホース仕様	耐スパッターホース
ホース材質	編糸補強1Bブレード入りポリウレタン 内側:ウレタン 外側:難燃性塩ビ	取付金具(一次側)	1/4プラグ
取付金具(二次側)	1/4ワンタッチロータリーナットカプラ (ロック付)	一次側接続部(本体)	雄ネジ(G1/4")
サイズ	288×110×367(H)mm	重量	4.6kg
付属品	一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付		

耐スパッターホース仕様のため溶接作業の近くでも安心

ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー

建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き

巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。

ホース引き出し用ヒモ付き(2m)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.