

品番：EA124BM-2A

品名：5.0mmx12m エアーホースリール



販売価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/05/14 19:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1054ページ		



仕様

常用圧力	1.4MPa(200PSI)	取付ねじ	一次側:R(PT)1/4" 二次側:ソケット(20型)
サイズ	φ296×340mm	重量	約2.4kg
使用流体	エアー	使用場所	屋内
ホース材質	ポリウレタン(糸入り)	引き出し	エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されま す)。
巻き取り	エアーホースを軽く引くと、自動的にエ アーホースが巻き取られます。	最高圧力	5.5MPa(800PSI)
ホース長	12m	ホース径	内径:5mm、外径:8mm
プラグ付			
壁や天井への取り付けが可能です。			
水や油、薬品などには絶対に使用しないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.