

品番：EA124BS-1

品名：8.0mmx10m 自動巻エアースリール



販売価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
カタログ価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2024/06/01 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1067ページ		



仕様

ホース材質	ポリウレタン	常用圧力	0.7MPa
破壊圧力	1.5MPa以上	使用温度	-5~40℃
ホース径	内径:8mm、外径:12mm	ホース長	10m
サイズ	φ290×162mm	重量	5.9kg
使用流体	エア	使用場所	屋内
ホース全長	約1m(1次側カプラー)、10m(2次側ソケット)		
一次側にプラグ・二次側にソケット付			
45°、90°、135°と角度調整が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.