

品番：EA124BS-2A

品名：8.0/12mmx10m オートエアーリール



販売価格	16,900円(税抜)／18,590円(税込)		
カタログ価格	16,900円(税抜)／18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/09 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1052ページ		

仕様

メーカー	日動工業	型番	ARZ-100-8
内径×外径	8.0×12mm	使用圧力	1.5MPa
一次ホース長	1m	二次ホース長	10m
一次側	プラグカップリング付	二次側	ソケットカップリング付
サイズ	154(W)×366(D)×292(H)mm	付属品	取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
色	青	適応流体	空気
仕様	屋内型 自動整列巻	重量(g)	3700
材質	ホース: ポリウレタン(メッシュ入り)		

引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!
メッシュ入りポリウレタンホース
屋内型の自動巻きエアホースリール
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。
交換適応カップリング

オス:日東工器80PN
メス:日東工器200-80SN

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.