


品番：EA124BX-25

品名：5mmx20m 高圧エアホースリール



販売価格	50,700円(税抜) / 55,770円(税込)		
カタログ価格	50,700円(税抜) / 55,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1013ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	HDN-205
メーカー商品名	ナラシマキ高圧エアーリール	用途	コンプレッサーから離れた場所でエア工具を使用できます
使用圧力	3.0MPa	ホース径	内径:5mm 外径:9mm
ホース長	1次ホース:2m 2次ホース:20m	ホース材質	編糸補強1Bブレード入軟質塩化ビニール樹脂
取付金具(一次側)	高圧パージ付プラグ	取付金具(二次側)	高圧ワンタッチカプラ(ロック付)
サイズ	335.5(W)×402(D)×364.5(H) mm	重量	6.5kg

異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバーに、耐摩耗性に優れたエンブラ樹脂製ガイド&ローラー付き

1次側のプラグは取り外し時に反動の少ないパージプラグ付

安定感のある三角形形状フレーム

高圧釘打ち機、タッカーに最適です。

代替品

品番	EA124BX-26
コメント	仕様確認してください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.