

品番：EA124BX-26

品名：6mmx20m 高圧エアホースリール



販売価格	58,500円(税抜) / 64,350円(税込)		
カタログ価格	58,500円(税抜) / 64,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 02:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1013ページ		



#### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	HDN-206
メーカー商品名	ナラシマキ高圧エアーリール	ホース長	1次ホース:2m 2次ホース:20m
ホース径	内径:6mm 外径:10mm	使用圧力	3.0MPa(30kgf/cm <sup>2</sup> ) ※20°時
ホース材質	編糸補強1Bブレード入軟質塩化ビニール樹脂	使用温度範囲	-5~50℃
取付金具(一次側)	高圧パージ付プラグ	取付金具(二次側)	高圧ワンタッチカップラ(ロック付)
サイズ	335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm	重量	6.8kg

「ナラシマキガイド」でスムーズな巻取りが可能!使いやすいエアーホースリール  
(高圧釘打機、タッカー対応タイプ)

ホースに手を添えずに、ハンドルを回すだけでスムーズに巻き取れるナラシマキガイド

軽量・コンパクト、安定感抜群の三角形形状フレーム

異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐ、スケルトン保護カバー付き

耐摩耗性に優れた、エンブラ樹脂製のガイド&ローラー付き

持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル

耐圧3.0MPa高圧エアー工具専用のソフト高圧ホース

二次側にワンタッチロック付カバー、  
一次側には、取り外し時に反動の少ないパージプラグ付

一次ホースをスッキリ収納できる収納ラック

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.