


品番：EA124BY-1

品名：6.5mmx12m 自動巻エア-ホースリール(静音巻取)



販売価格	34,800円(税抜)／ 38,280円(税込)		
カタログ価格	34,800円(税抜)／38,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/09 13:22現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



仕様

メーカー	中発販売	型番	NAR-612GR
シリーズ	リーレックス (Reelex)	商品名	リーレックスエアー
材質	本体: ポリプロピレン、ABS樹脂 ホース: ポリウレタン	サイズ	300×140×380 (mm)
重量	4.2kg	適用ホース径	内径: φ 6.5mm 外径: φ 10.0mm
ホース長さ	12m	流体	エアー
最高圧力	1.47MPa	付属品	補助ホースASSY (1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー

接続金具 一次側: Rc1/4 二次側: ソケット付 取付場所: 壁/天井
ホースはどこでも止まる、巻き取りも静か、“フリー無音ラチェット”搭載
ひとつのホース接続部からリールを複数連結可能な“エアーインテーク方式”を採用
どの向きからでもホースを操作しやすい、最大180°首振り回転
ホースの巻き取り状態が目視で確認可能なスケルトンカバー

リールの設置は、ブラケットベースにはめ込むだけ。

ホース先端は、握りやすく滑りにくいオリジナルゴムブーツ付き。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA124BK-41</td></tr><tr><td>コメント</td><td>6.5mmx10m</td></tr></table>	品番	EA124BK-41	コメント	6.5mmx10m
品番	EA124BK-41				
コメント	6.5mmx10m				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.