品番: EA124DC-381

品名: 38/48mm x10m 工業用ホース



販売価格	23,700円(税抜)/26,070円(税込)				
カタログ価 格	23,700円(税抜)/26,070円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/22 21:15現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1450ページ				





## 仕様

±/2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	201/40	A =	10			
内径×外径	38×48mm	全長	10m			
最高使用圧力	0.6MPa	材質	テトロンブレード入り軟質塩化ビニー ル			
糸入り						
ホワイトライン入り						
使用温度範囲	-5~60℃	使用流体	水、油(燃料油には使用できません)			
流体の確認ができます。						

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.