


品番：**EA124DC-501**

品名：50/ 62mm x10m 工業用ホース



販売価格	<b>37,700円</b> (税抜) / 41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/03/17 10:39現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1401ページ		



#### 仕様

内径×外径	50×62mm	全長	10m
最高使用圧力	0.6MPa	材質	テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
糸入り			
ホワイトライン入り			
使用温度範囲	-5～60℃	使用流体	水、油(燃料油には使用できません)
流体の確認ができます。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.