

品番：EA124DJ-8A

品名：8/12mm x10m 食品用ホース(軟性タイプ)



販売価格	5,260円(税抜) / 5,786円(税込)		
カタログ価格	5,260円(税抜) / 5,786円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1402ページ		



#### 仕様

メーカー	八興	型番	E-KYT-8
商品名	KYチューブ	用途	食品加工機械・設備用配管、工作機械・成型機などの工業用配管
内径×外径	8×12mm	全長	10m
使用圧力	0~0.15MPa(20℃) 0~0.05MPa(70℃)	許容曲げ半径(20℃時)	50mm
使用温度範囲	0~70℃	材質	内層:オレフィン系樹脂 外層:スチレン系エラストマー
使用流体	水、食品、飲料、化粧品、酒類、粉体、エア	色調	ナチュラル

非塩ビ素材により燃焼しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホース

溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えます

内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します

食品衛生法厚生省告示第201号適合(n-ヘプタン適合)

流体が確認できるナチュラル色

RoHS2対応品

代替品



品番 EA124DJ-8B  
コメント 20mになります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.