


品番：EA124DL-17

品名：19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り)



販売価格	19,600円(税抜)／ 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜)／21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 （2026/03/31 22:38現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1401ページ		



仕様

メーカー	三洋化成	型番	SB-1926D 30B
商品名	SKソフトブレードホース	用途	工場設備、機械設備などの配管・補修・延長に
ホース長	30m	内径	19m
外径	26mm	使用流体	水、空気
使用圧力	水:1.0MPa以下(環境温度23℃時) 空気:0.80MPa以下(環境温度23℃時)	材質	PVC、ポリエステル糸
使用流体温度範囲	0～60℃	使用環境温度範囲	-10～60℃
耐寒性	脆化温度-40℃		
糸入り二重管ホース			
流体が見えるクリアタイプ			
噴霧器・ポンプなど機器の配管用に最適、肉厚で丈夫な耐圧ホース			
寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。			
食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.