


品番：EA124DL-50

品名：8/10mmx100m ビニールホース



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,930円(税抜)／7,623円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 6,930円(税抜)／7,623円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/12/17 11:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1451ページ                      |      |   |



仕様

|                         |                     |          |                               |
|-------------------------|---------------------|----------|-------------------------------|
| メーカー                    | 三洋化成                | 型番       | TM-810D 100T                  |
| 商品名                     | 透明ホース               | 用途       | 工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用・農業用散水用具として |
| 全長                      | 100m                | 内径       | 8mm                           |
| 外径                      | 10mm                | 使用流体     | 水                             |
| 使用圧力                    | 0.40MPa以下(環境温度23℃時) | 材質       | PVC                           |
| 使用流体温度範囲                | 0～60℃               | 使用環境温度範囲 | -10～60℃                       |
| 耐寒性                     | 脆化温度-38℃            |          |                               |
| 単層管チューブ                 |                     |          |                               |
| 流体を確認できるクリアタイプ          |                     |          |                               |
| 寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。    |                     |          |                               |
| 食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合   |                     |          |                               |
| ※高圧使用には向いておりません。        |                     |          |                               |
| ※止水付きノズルなど圧力のかかるノズル取付不可 |                     |          |                               |

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.