

品番：EA124DL-83

品名：15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入/防藻)



販売価格	9,480円(税抜) / 10,428円(税込)		
カタログ価格	9,480円(税抜) / 10,428円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/06/16 23:44現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1451ページ		



太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。

仕様

メーカー	三洋化成	型番	SD-1520L30G
商品名	スパイダーホース	全長	30m
内径×外径	15×20mm	材質	PVC
最高使用圧力	1.4MPa(23℃時目安)	使用温度範囲	0~60℃
適用流体	水	脆化温度	-37℃

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。

糸入り二重管で耐寒性・耐圧性あり。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.