

品番 : EA124DN-30A

品名 : 30m ウォーター ホース(アダプター付/ギルモア用)



販売価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/07 17:16現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0355ページ 2519ページ 2521ページ		



仕様

〈セット内容〉	ウォーター ホース×1 雄ねじシステム×1 ホースバンド(2個入)×1 ホースカプラー×1	ホース長	30m
ホース径	内径:15mm 外径:20mm	適用流体	水
使用圧力	1.36Mpa	ホース材質	PVC、ポリエステル糸
接続ねじサイズ	3/4" NHオス		

Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセット

ホース表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現しました。

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。

寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。

※Gilmour製のスプレーノズルやスプリンクラーはアメリカ製で、ネジサイズは全て3/4" NHメスとなっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.