


品番：EA124DP-10

品名：12/20mmx10m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)



販売価格	2,260円(税抜) / 2,486円(税込)		
カタログ価格	2,260円(税抜) / 2,486円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/05 20:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0355ページ2519ページ		



耐寒・耐圧ホースにアクアガンと蛇口口金をセットした散水セットです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	内径×外径	12×17mm
ホース長	10m	適合蛇口外径	14~18mm
常用圧力	0.7MPa	材質	ポリプロピレン、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂

スプレーパターン4種(ジェット・霧・シャワー・拡散)

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。

狭い庭やベランダでの使用に最適です。

【使用上の注意】

- ・【一般家庭屋外園芸用】です。それ以外の用途には使用しないでください。
- ・水以外では使用しないでください。
(ホースの耐熱温度以内でご使用ください。)
- ・使用可能圧力は水圧0.1~0.7MPaです。仕様範囲内でご使用ください。
- ・ポンプ等による加圧はしないでください。
- ・使用後は水抜きをしてください。
- ・冬季はアクアガンをホースから外し、本体も蛇口口金・シャワー口金から外し、十分に水を切って保管してください。内部に残った水が凍結し、破損する恐れがあります。
- ・ご使用時以外では、直射日光にあたらぬ日陰に保管してください。
- ・不当な修理・改造等は行わないでください。
- ・Oリング・パッキン等の止水部品は消耗品ですので、取り扱い説明書をご確認の上、市販の止水部品と交換してください。

- ・シャワー板やコネクター部に砂が入らないようご注意ください。(目詰まり・故障の原因となります。)
- ・アクアガンのレバー部分で止水したまま放置しないでください。(破損の原因となります。)
- ・火気の近くで使用したり、火気の近くに置いたりしないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.