


品番：EA124E-7

品名：194x 96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ°金具付)



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/08/15 06:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0361ページ2580ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	559-303
サイズ	194(W)×96(D)×161.5(H)mm	対応壁厚	10~65、95~150mm
巻取ホース長	10m(ホース内径:15mm)	材質	ステンレス

ベランダや外構のブロック塀に挟んで取付け、内径15mmホースが約10m掛けられます。

65mmより薄い壁に取付ける場合は、後方のL金具を逆向きにして挟みます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.