

品番：EA124GC-32A

品名：3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 415円(税抜)／ 457円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 415円(税抜)／457円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 52 (2025/12/17 02:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2584ページ                       |      |   |



仕様

|                                      |          |         |                       |
|--------------------------------------|----------|---------|-----------------------|
| サイズ                                  | 45×41mm  | 適合ホース内径 | 5/8”(15mm)・3/4”(19mm) |
| ねじサイズ                                | 3/4”NHメス | 材質      | ポリマー樹脂                |
| ゴム・プラスチックホース用                        |          |         |                       |
| ビスはステンレス製                            |          |         |                       |
| ホース先端への取り付けや破損時の継手に最適です。             |          |         |                       |
| スイベル式の為、ホースがねじれません                   |          |         |                       |
| EA124GC-31A(3/4”NHオス)と合わせて使うと接続できます。 |          |         |                       |