

品番 : EA124GC-32F

品名 : 3/4"NH/5/8"×3/4" ホース継手(真鍮製)



販売価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2025/12/16 22:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2584ページ		



仕様

サイズ	45×41mm	適合ホース内径	5/8"(15mm)・3/4"(19mm)
ねじサイズ	3/4"NHメス	材質	真鍮
ゴム・プラスチックホース用			
耐久性に優れた真鍮製			
ビスはステンレス製			
ホース先端への取り付けや破損時の継手に最適です。			
スイベル式の為、ホースがねじれません			
EA124GC-31F(3/4"NHオス)と合わせて使うと接続できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.