品番: EA124HB-2

品名: 12/17mmx21m 散水ホースリール(ステンレス製)



販売価格	<b>17,600円</b> (税抜)/19,360円(税込)				
カタログ価 格	17,600円(税抜)/19,360円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/07 15:35現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2579ページ				







## 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	SSD-20
商品名	ステンノホースリール	用途	園芸・農業・畜産などの散水作業に
仕様	防藻ホース:21m(一次側1m含む) レバーノズル付	サイズ(mm)	408×350×358(H)
ホース長さ	防藻ホース:21m(一次側1m含む)	ホース径	内径:12mm、外径:17mm
最高使用圧力	0.4MPa	重量	5.1kg
一次側接続形状	ワンタッチニップル付	散水パターン	ストレート・拡散
付属品	ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノ ズルコネクタ×2個、ホースバンド×1 個、ナット(M4)×1個、ネジ(M4)×1個		

## ステンレス製

耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース

「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。

サイドホースは、本体ホースの21mから一次側に必要な長さ(1m)を切断してご使用ください。

ホースバンド付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.